

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Árucikk kategória	210

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Közepes simításhoz is alkalmazható.
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	60,6 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 10T5..
Maximális fogásmélység a _{p max}	2,2 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Vágóél Ø D _c	80 mm
Váltólapka csavar készlet	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	6
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219889
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP