

BENNING**Digitális lakatfogó, Gyártó jelölése: CM1-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, ergonomikus műanyag ház megvilágított LC kijelzővel. Biztonságos váltó- és egyenáram mérés az áramkör megszakítása nélkül. Mért érték / maximális érték rögzítés, relatív mérés.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak.

Szabvány:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.

Műszaki leírás

Váltóáram AC	0,1 A – 400 A
Alappontosság	1 %
Maximális fogónyílás	30 mm
Egyenfeszültség DC	0,1 V – 600 V

Ellenállás	0,1 Ω – 20 M Ω
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Váltakozó feszültség AC	0,1 V – 600 V
Mérési eljárás	RMS
Memória funkció	5
Gyártó jelölése	CM1-2
Akusztikus átvezetés-teszt	0 – 20 Ω
Kijelzési határérték	2000
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2x 081561 LR3
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D
KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Mérővezetékek Mérőcsúcs \varnothing 4 mm	473308 4
Mérővezetékek Mérőcsúcs \varnothing 2 mm	473308 2