

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Árucikk kategória	210

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..
Közepes simításhoz is alkalmazható.
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,2 mm
Ø D_3	30,6 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 10T5..

Vágóél Ø D _c	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219889