

KERN**Darumérleg, HFD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 6000kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479439 6000
GTIN	4045761202771
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Robusztus, nagy felbontású darumérleg 12 tonnáig. Számméret 30 mm. Az akkumulátor üzemideje kb. 30 óra.

Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. mérleg akkumulátorral és hálózati adapterrel.

Műszaki leírás

Ház magassága	129 mm
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
Üzemi hőmérséklet	-10 - 40 °C
Nettó tömeg	15 kg
A tartalmazott elemek száma	2

Leolvasás	500 g
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Ház szélessége	194 mm
Teljes hossz	477 mm
Ház mélysége	145 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	2000 g
Középső mérlegelési tartomány leolvasása	1000 g
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------