

KERN**Zsebmérleg TGC típus, Maximális mérlegelési tartomány: 1000g**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479446 1000
GTIN	4045761214255
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Kimérő funkcióval, tára nyomógomb.**
- **Beállító program CAL: a nagy pontosság érdekében.**

Lapos zsebmérleg nagyméretű nemesacél mérleglappal és praktikus táraedénnyel. Háttérvilágítású LCD kijelző a mérlegelési érték kényelmes leolvasásához.

Tartalom:

2 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Maximális mérlegelési tartomány	1000 g
Szélesség	100 mm
Mélység	130 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Magasság	18 mm
Leolvasás	1 g

Nettó tömeg	0,18 kg
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Kompakt mérleg

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50
KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------