

KERN**Darumérleg, HFD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 3000kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479439 3000
GTIN	4045761202764
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Robusztus, nagy felbontású darumérleg 12 tonnáig. Számméret 30 mm. Az akkumulátor üzemideje kb. 30 óra.

Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. mérleg akkumulátorral és hálózati adapterrel.

Műszaki leírás

Nettó tömeg	10 kg
Üzemi hőmérséklet	-10 - 40 °C
Leolvasás	200 g
Teljes hossz	421 mm
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot

Ház szélessége	194 mm
Ház magassága	129 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
Ház mélysége	145 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	1000 g
Középső mérlegelési tartomány leolvasása	500 g
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------