

KERN**Platós mérleg, EOC típus, Maximális mérlegelési tartomány: 60kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479606 60
GTIN	4045761192317
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.**
- **Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).**
- **A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.**
- **Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.**
- **Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a túréstartományban.**
- **Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.**
- **Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.**
- **Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

Műszaki leírás

Kalibrálás	K2
Ismételhetőség	20 g
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 60 kg
Darabsúly min.	20 g
Beregzési idő	2 s
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	20 g
Nettó tömeg	5,2 kg
Mérleg lap mérete	300×300 mm
Gyártó jelölése	EOC típus
Leolvasás	10 g
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Platform-mérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 100 kg	027700 100
DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 180	027710 180