

KERN**Platós mérleg, IOC típus hitelesítés engedéllyel, Maximális mérlegelési tartomány: 30kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479608 30
GTIN	4045761207271
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.**
- **Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).**
- **A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.**
- **Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.**
- **Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tőréstartományban.**
- **Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.**
- **Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.**
- **Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**

Platós mérleg **hitelesítés engedéllyel** (opcionális hitelesítés a 479609 sz. alatt rendelhető.)
A nagy számú (opcionális) adatkapcsolat a mérlegelési adatok kényelmes átvitelét teszi lehetővé. Opcionális receptúra kapható: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

479609 sz. 30 méret hitelesítése

Figyelem:

A szabályszerű hitelesítéshez szükség van a mérleg felállítási helyére. Kérjük, rendelje meg a 479609 sz. hitelesítést is és adja meg a felállítás helyét.

Műszaki leírás

Maximális mérlegelési tartomány	0 - 30 kg
Leolvasás	5 g
Nettó tömeg	5,2 kg
Mérleg lap mérete	400×300 mm
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	10 g
Berezhési idő	2 s
Gyártó jelölése	IOC típus
Ismételhetőség	10 g
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Darabsúly min.	10 g
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Platform-mérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50
DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50

