

**KERN****Platós mérleg, IOC típus hitelesítés engedéllyel, Maximális mérlegelési tartomány: 150kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479608 150
GTIN	4045761207196
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

- **Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.**
- **Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).**
- **A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.**
- **Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.**
- **Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a túréstartományban.**
- **Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.**
- **Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.**
- **Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**

Platós mérleg **hitelesítés engedéllyel** (opcionális hitelesítés a 479609 sz. alatt rendelhető.)

A nagy számú (opcionális) adatkapcsolat a mérlegelési adatok kényelmes átvitelét teszi lehetővé. Opcionális receptúra kapható: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

**Opcionális tartozék:**

479609 sz. 300 méret hitelesítése

**Figyelem:**

A szabályszerű hitelesítéshez szükség van a mérleg felállítási helyére. Kérjük, rendelje meg a 479609 sz. hitelesítést is és adja meg a felállítás helyét.

## Műszaki leírás

Leolvasás	20 g
Beregzési idő	2 s
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	50 g
Ismételhetőség	50 g
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 150 kg
Mérleg lap mérete	500×400 mm
Darabsúly min.	50 g
Nettó tömeg	5,2 kg
Gyártó jelölése	IOC típus
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Vezetékes
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Platform-mérleg

## Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 150 kg	027700 150
DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 180	027710 180

