

**Garant****Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Árucikk kategória	210

**Leírás****Leírás:**

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.  
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..  
Közepes simításhoz is alkalmazható.  
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	POMX 10T5..
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóél Ø $D_c$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,2 mm

Ø D <sub>3</sub>	43,6 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóélek száma Z	5
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219889
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7