



Slim lapos villanszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	663003 3,5
GTIN	7610733278343
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse.

Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	190 mm
Penge jelölése	2
Élvastagság a	0,6 mm

Pengeszélesség b	3,5 mm
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó