



Slim villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, Classic teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	668372 2
GTIN	7610733278404
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.

A **penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Kereszthorony méret	2
Teljes hossz	205 mm
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

