

BENNING**Digitális lakatfogó, Gyártó jelölése: CM11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 473305 CM11 |
| GTIN | 4014651440678 |
| Árucikk kategória | 47A |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, ergonomikus műanyag ház megvilágított LC kijelzővel. Biztonságos váltó- és egyenáram mérés az áramkör megszakítása nélkül. Mért érték / maximális érték rögzítés, relatív mérés.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. Ideális hibakereséshez elektromos berendezésekben és vezérlésekben, készülékekben és gépjármű elektronikában. Gyenge AC/DC áramok pontos méréséhez (levezető- különbozleti áramok és áramszivárgás).

Szabvány:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------|
| Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) |
| Kijelzési határérték | 6000 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Maximális fogónyílás | 23 mm |
| Alappontosság | 1 % |
| Ellenállás | 0,1 Ω – 600 k Ω |
| Váltakozó feszültség AC | 0,01 V – 600 V |
| Váltóáram AC | 0,1 mA – 20 A |
| Egyenfeszültség DC | 0,01 V – 600 V |
| Akusztikus átvezetés-teszt | 0 – 100 Ω |
| Memória funkció | HOLD, MAX / MIN |
| Gyártó jelölése | CM11 |
| Túlfeszültségi osztály | CAT IV 300 V |
| Egyenáram DC | 0,1 mA – 10 A |
| A tartalmazott elemek száma | 2 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081561 LR3 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Áramellátás | 2× 081561 LR3 |
| Kalibrálás | I4 |
| Termék fajtája | Lakatfogó |

Szolgáltatások

| | |
|-----------------------------------|----------|
| KalibrálásLakatfogó Típus D | 027050 D |
| DAkkS kalibrálásLakatfogó Típus D | 027060 D |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|