

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-423, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094471 10
GTIN	10076490053465
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-423. Vizes bázisú PU nitril bevonat. Szilikon és DMF mentes. 100 °C-ig hőálló. Különösen alkalmas száraz vagy olajos alkatrészek méretre vágásához.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Nedves fogás	jó
Szellőzés	jó
Hővédelem	nem alkalmas
Bevonat anyaga	PU/Nitril
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2

Szilikonmentes	igen
EN 388 kopásállóság	4
EN 388 továbbszakadási ellenállás	3
Tapintási érzet	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
DMF mentes	igen
Kesztyűméret	10
Illeszkedés	nagyon jó
Olajos fogás	jó
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU/Nitril
Anyag	PU/Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke / lime
Szabvány	EN 407
Súly	30 g
Hossz	225 mm

Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű