

**Garant****Kihúzható polc, Hasznos mélység 1350 mm, Polclap kihúzási hossza: 70%****Rendelési adatok**

Rendelés száma	993101 70
GTIN	4062406097486
Árucikk kategória	91W

**Leírás****Kivitel:**

Kihúzható fiók **3 oldalon legurulás gátló peremmel** (35 mm magas) és praktikus **fogantyúval**. Beépítés 50 mm-es osztásban lehetséges. A kihúzható polc szárnyasajtó mögé is beépíthető.

**Kihúzás elleni reteszelés** – kihúzható polcnak a vezetősínbe történő behelyezésével.

**Ezen túlmenően az oldalsó reteszelés** csapokkal történik a vezetősínben. Ez a reteszelés betolt állapotban aktiválódik. A reteszelés oldása a markolat alatti fogantyú meghúzásával történik (egykezes kezelés). Teljesen kihúzott állapotban a kihúzható polc ismét reteszelődik a vezetősínben (kettős reteszelés). Darus megrakodás kihúzott állapotban lehetséges, mivel a polc rögzítve van. **Teherbírás 1000 kg** egyenletesen elosztott terhelés mellett. A kihúzható polcokat a teherbírással felcímkézve szállítjuk.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A 993170 sz. bükk Multiplex rakodólap a kihúzható fiókba helyezhető.

**Műszaki leírás**

Kihúzható polc teherbírás	1000 kg
Kihúzható polc beépítési magasság	300 mm
Polclap kihúzási hossza	70 %

Felhasználási terület	Nagy teherbírású polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	1000 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 1350 mm
Magasság	300 mm
Szélesség	920 mm
Mélység	1300 mm
Hasznos magasság	35 mm
Hasznos szélesség	830 mm
Hasznos mélység	1200 mm
Polcmező hasznos szélesség	920 mm
Termék fajtája	Kihúzható polc