

Műhely tartozék készlet, Szerszámok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	954986 9
GTIN	2050002005112
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954986 méret: 1 db
GARANT LED-zseblámpa 081505 sz. 125 méret: 1 db
Karmos felvevő szerszám 081610 sz. 500 méret: 1 db
HOLEX teleszkópos keresőtükör 081630 sz. 30 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. R méret: 1 db
UVEX védőszemüveg 096515 sz. CLEAR méret: 1 db
HOLEX csipesz, tompa, 727550 sz. AM méret: 1 db
Letörhető penge készlet 845010 sz. 10 méret: 1 db
GARANT Univerzális kés 845020 sz.: 1 db
Teleszkópos vizsgálólámpa 081665 sz.: 1 db
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24
Szélesség: 250 mm
Mélység: 600 mm
Szélesség G-ben: 10
Mélység G-ben: 24

Műszaki leírás

Szélesség	250 mm
-----------	--------

Szerszámok száma	9
Mélység	600 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség G-ben	10
Kivitel	szerszámkészlettel
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×24
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csipesz, tompa, hegy 3 mm széles, 145 mm, Form 40 Alapanyag AM	727550 AM
LED-es zseblámpaelemekkel Típus 125 mm	081505 125
Jelölőtoll Szín R	085130 R
Teleszkópos vizsgáló lámpa	081665
Komfort védőszemüvegüvex i-vo Lencse színezése CLEAR	096515 CLEAR
LED-es zseblámpaelemekkel Típus 130 mm	081505 130
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 10	845010 10
Univerzális kés, 2K markolattal3 pengével, 18 mm	845020
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954986	952001 954986
Teleszkópos keresőtükör Tükör mérete 30 mm	081630 30
Karmos felvevő szerszám Hossz 500 mm	081610 500