

HOLEX**Dugókulcs készlet 1/2 és 1/4 col, Szerszámok száma: 41****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953860 41
GTIN	4062406097653
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953860 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret: 1–1 db
HOLEX 6 rátűzőkulcs 1/4 col 631720 sz. 3; 4; 5 méret: 1–1 db
HOLEX kerepes hajtószár 1/4 col 632090 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/4 col 632420 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
HOLEX nyeles hajtószár 1/4 col 632840 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/4 col 633520 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125; 250 méret: 1–1 db
HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/2, 641620 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	41
------------------	----

Súly	4,193 kg
Mélység G-ben	24
Szélesség	250 mm
Mélység	600 mm
Szélesség G-ben	10
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×24
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642120 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642120 30
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642120 13
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953860	952001 953860
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642120 27

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642120 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642120 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642120 32
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642120 17
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631720 3
T-hajtószer, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
Írányváltós kerepes hajtószer, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
Toldószer, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632420 50
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642120 18
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631720 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
Írányváltós kerepes hajtószer, 1/2 col, kioldóval	640220
Írányváltós kerepes hajtószer, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642120 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642120 21
Toldószer, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
Nyeles hajtószer, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642120 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642120 16
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11

Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2