

**Villás ütőkulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613401 27
GTIN	4062406097776
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Erős alak; süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílás, villaszög 15°.

Szabvány:

DIN 133

Alapanyag:

Speciális acél, fekete felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	175 mm
Fej vastagsága h_{max}	15,5 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Szabvány	DIN 133
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Speciális acél
Termék fajtája	Csavarkulcs

