

Garant**Szárnyas ajtó készlet, Hasznos mélység 1350 mm, Polc magassághoz: 2500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	993321 2500
GTIN	4062406097936
Árucikk kategória	91W

Leírás**Kivitel:**

A szárnyas ajtók belső oldala megerősített, **hengerzár**as tolózárrel zárható. A további GARANT zárrendszerekre való átállást egyszerűen lehetséges. A szárnyasajtók mögötti szekrénymezők kihúzható polcokkal szerelhetők fel. Az ajtó 180°-os nyílásszöge lehetővé teszi a polcok szabad kihúzását.

Szín:

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Ajtó előlapok	Tömör lemez szárnyas ajtók
Polc magassághoz	2500 mm
Magasság	2500 mm
Anyagvastagság	1,5 mm

Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 1350 mm
Szélesség	1020 mm
Mélység	80 mm
Polc hasznos szélességhez	920 mm
Termék fajtája	Szárnyas ajtó