

Garant**Szárnyas ajtó készlet, Hasznos mélység 950 mm, Polc magassághoz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	993331 2000
GTIN	4062406097943
Árucikk kategória	91W

Leírás**Kivitel:**

A szárnyas ajtók belső oldala megerősített, **hengerzár**as tolózárral zárható. A további GARANT zárrendszerekre való átállást egyszerűen lehetséges. A szárnyasajtók mögötti szekrénymezők kihúzható polcokkal szerelhetők fel. Az ajtó 180°-os nyílásszöge lehetővé teszi a polcok szabad kihúzását.

Szín:

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Ajtó előlapok	Tömör lemez szárnyas ajtók
Polc magassághoz	2000 mm
Magasság	2000 mm
Felhasználási terület	Nagy teherbírású polc
Anyagvastagság	1,5 mm

Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 950 mm
Szélesség	1420 mm
Mélység	80 mm
Polc hasznos szélességhez	1320 mm
Termék fajtája	Szárnyas ajtó