

Garant**Kihúzható polc, Hasznos mélység 950 mm, Polclap kihúzási hossza: 70%****Rendelési adatok**

Rendelés száma	993111 70
GTIN	4062406097707
Árucikk kategória	91W

Leírás**Kivitel:**

Kihúzható fiók **3 oldalon legurulás gátló peremmel** (35 mm magas) és praktikus **fogantyúval**. Beépítés 50 mm-es osztásban lehetséges. A kihúzható polc szárnyasajtó mögé is beépíthető.

Kihúzás elleni reteszelés – kihúzható polcnak a vezetősínbe történő behelyezésével.

Ezen túlmenően az oldalsó reteszelés csapokkal történik a vezetősínben. Ez a reteszelés betolt állapotban aktiválódik. A reteszelés oldása a markolat alatti fogantyú meghúzásával történik (egykezes kezelés). Teljesen kihúzott állapotban a kihúzható polc ismét reteszelődik a vezetősínben (kettős reteszelés). Darus megrakodás kihúzott állapotban lehetséges, mivel a polc rögzítve van. **Teherbírás 1000 kg** egyenletesen elosztott terhelés mellett. A kihúzható polcokat a teherbírással felcímkézve szállítjuk.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A 993170 sz. bükk Multiplex rakodólap a kihúzható fiókba helyezhető.

Műszaki leírás

Kihúzható polc teherbírás	1000 kg
Kihúzható polc beépítési magasság	300 mm
Polclap kihúzási hossza	70 %

Felhasználási terület	Nagy teherbírású polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	1000 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 950 mm
Magasság	300 mm
Szélesség	1320 mm
Mélység	900 mm
Hasznos magasság	35 mm
Hasznos szélesség	1240 mm
Hasznos mélység	800 mm
Polcmező hasznos szélesség	1320 mm
Termék fajtája	Kihúzható polc