

**Garant**

**Nagy teherbírású polcbővítés 1 oszlopkerettel 100 %-ban kihúzható polccal, Hasznos mélység 1350 mm, Magasság: 2000mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	993411 2000
GTIN	4062406097981
Árucikk kategória	91W

**Leírás****Kivitel:**

A C profilból készült 100 mm széles oszlopkeret **3 vagy 4 teljesen kihúzható polccal** van felszerelve (100 %-ban kihúzható). Beakasztó nyílásokkal 50 mm-es osztásban. **Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés)**, tetőrészsel és hátfallal (4 részes).

**Szín:**

Keret, hátfal RAL 7035 világosszürke, kihúzható polcok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **A biztonság érdekében a polcot a talpaknál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.**
- **A polcok a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, a 993321; 993331 sz. szárnyas ajtó készletekkel és a 993310 – 993316 sz. elektromos redőnyökkel burkolhatóak.**
- **Egy alappolc + 1 polcbővítés maximális kihasználásánál a következő talajterhelés lép fel: Pontszerű terhelés 2500 kg, felületi nyomás 10 kg/cm<sup>2</sup>, felületi terhelés /m<sup>2</sup> 3290 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

**Műszaki leírás**

Mezőterhelés (egy mező)	4000 kg
Tetőrész teherbírás	500 kg
100 %-ban kihúzható polcok száma	3
Kihúzható polc teherbírás	1000 kg
Kihúzható polc hasznos magasság	35 mm
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1890 mm
Anyagvastagság	2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	1000 kg
Szekrényház belső teherbírása	4000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 1350 mm
Szélesség	1020 mm
Mélység	1370 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Hasznos mélység	1350 mm
Kihúzható polc hasznos szélesség	830 mm
Kihúzható polc Hasznos mélység	1200 mm
Raklap tárolás	Hosszanti raklap tárolás
Termék fajtája	Nagy teherbírású polc