

Garant**Szerelőkocsi, GARANT nyitott tárolódobozokkal felszerelve, Nyitott tárolódobozok száma: 70****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918595 70
GTIN	4062406098056
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

918590 sz. 1300 méretű szerelőkocsi GARANT nyitott tárolódobozokkal felszerelve. A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, Ø **125 mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében. 6× 928230 sz. 1000/AA1 méretű, valamint 4×928230 sz. 1000/AB1 méretű Multifix nyitott tárolódobozzal felszerelve.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Szélesség	1100 mm
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm

Mélység	700 mm
Beakasztási osztás	50 mm
Maximális teherbírás	200 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelületek
Hasznos magasság	970 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Nyitott tárolódobozok száma	70
Súly	81 kg
Kerék Ø	125 mm
Magasság	1300 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

Tartozék

Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Kormányozható kerék Típus 2	920137 2
Kormányozható kerék Típus 1	920137 1
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Anyagszállító kocsi Magasság 1300 mm	918590 1300
Nyitott tárolódoboz Típus AB1	963301 AB1

Nyitott tárolódoboz Típus AA1

963301 AA1