

Garant

Nagy teherbírású polcbővítés 1 oszlopkerettel 100 %-ban kihúzható polccal, Hasznos mélység 950 mm, Magasság: 2500mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	993431 2500
GTIN	4062406098032
Árucikk kategória	91W

Leírás**Kivitel:**

A C profilból készült 100 mm széles oszlopkeret **3 vagy 4 teljesen kihúzható polccal** van felszerelve (100 %-ban kihúzható). Beakasztó nyílásokkal 50 mm-es osztásban. **Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés)**, tetőrészsel és hátfallal (5 részes).

Szín:

Keret, hátfal RAL 7035 világosszürke, kihúzható polcok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A biztonság érdekében a polcot a talpaknál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.**
- **A polcok a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, a 993321; 993331 sz. szárnyas ajtó készletekkel és a 993310 – 993316 sz. elektromos redőnyökkel burkolhatóak.**
- **Egy alappolc + 1 polcbővítés maximális kihasználásánál a következő talajterhelés lép fel: Pontszerű terhelés 2500 kg, felületi nyomás 10 kg/cm², felületi terhelés /m² 3290 kg/m².**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Magasság	2500 mm
Mezőterhelés (egy mező)	4000 kg
100 %-ban kihúzható polcok száma	4
Hasznos magasság	2390 mm
Kihúzható polc hasznos magasság	35 mm
Kihúzható polc teherbírás	1000 kg
Tetőrész teherbírás	500 kg
Anyagvastagság	2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	1000 kg
Szekrényház belső teherbírása	4000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 950 mm
Szélesség	1420 mm
Mélység	970 mm
Hasznos szélesség	1320 mm
Hasznos mélység	950 mm
Kihúzható polc hasznos szélesség	1240 mm
Kihúzható polc Hasznos mélység	800 mm
Raklap tárolás	Keresztirányú raklap tárolás
Termék fajtája	Nagy teherbírású polc