

Garant**Hevederkocsi, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918601 12
GTIN	4062406098070
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez fenéssel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, Ø **125 mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és 2K-Haptoprene bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgítás érdekében.

Felhasználás:

Tároló polcokkal, tárolódoboz tartólécekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkal és perforált falakkal szerelhető fel 1000-es méretben.

Tartalom:

1× 918590 sz. 1700 méretű anyagszállító kocsi,
1× 918603 sz. 950 méretű merevítő,
6× 918604 sz. 75 méretű kiegészítő akasztó, 75 mm,
6× 918604 sz. 150 méretű kiegészítő akasztó, 150 mm.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Súly	40 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	1100 mm
Beasztási osztás	50 mm
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Maximális teherbírás	200 kg
Kerék Ø	125 mm
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm
Mélység	700 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Típus	1700/12
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	1370 mm
Magasság	1700 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Hevederkocsi

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/918601-12>