

**Garant****Hevederkocsi, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918601 12
GTIN	4062406098070
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, Ø **125 mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és 2K-Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgítás érdekében.

**Felhasználás:**

Tároló polcokkal, tárolódoboz tartólécekkal, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkal és perforált falakkal szerelhető fel 1000-es méretben.

**Tartalom:**

1× 918590 sz. 1700 méretű anyagszállító kocsi,  
1× 918603 sz. 950 méretű merevítő,  
6× 918604 sz. 75 méretű kiegészítő akasztó, 75 mm,  
6× 918604 sz. 150 méretű kiegészítő akasztó, 150 mm.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

## Adatlap

Súly	40 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	1100 mm
Beasztási osztás	50 mm
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Maximális teherbírás	200 kg
Kerék Ø	125 mm
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm
Mélység	700 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Típus	1700/12
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	1370 mm
Magasság	1700 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Hevederkocsi

## Tartozék

Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 150 mm	918604 150
Kormányozható kerék Típus 1	920137 1
Merevítő Hasznos szélességhez 920 mm	918603 920
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Kormányozható kerék Típus 2	920137 2

Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 75 mm

918604 75