

**Garant****Szerelőkocsi, GARANT nyitott tárolódobozokkal felszerelve, Nyitott tárolódobozok száma: 84****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918595 84
GTIN	4062406098063
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

918590 sz. 1300 méretű szerelőkocsi GARANT nyitott tárolódobozokkal felszerelve. A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, Ø **125 mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében. 6x 928230 sz. 1000/AA1 méretű, valamint 6x928230 sz. 1000/AB1 méretű Multifix nyitott tárolódobozzal felszerelve.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Nyitott tárolódobozok száma	84

Súly	90 kg
Maximális teherbírás	200 kg
Beasztási osztás	50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Magasság	1300 mm
Hasznos magasság	970 mm
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	700 mm
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	1100 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

## Tartozék

Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Kormányozható kerék Típus 2	920137 2
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Kormányozható kerék Típus 1	920137 1
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Anyagszállító kocsi Magasság 1300 mm	918590 1300
Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Nyitott tárolódoboz Típus AB1	963301 AB1

Nyitott tárolódoboz Típus AA1

963301 AA1