

Garant**Tárolókocsi, Átlátszó tárolódobozok száma: 55****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918610 55
GTIN	4062406098117
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Váz 60×40×2 mm-es négyszögletű acél zártszelvényből. Acéllemez felépítmény fekete ABS műanyag polclappal. A **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, **125 mm-Ø**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és a 2 Haptoprene® bevonatú tolófogantyú jó stabilitást és a biztonságos mozgatót tesz lehetővé az üzem területén. **Átlátszó tárolódobozok** 4 méretben átlátszó **ABS műanyagból**, a pormentes tároláshoz. A tárolt anyagok kivétele az átlátszó tárolódoboz megbillentésével történik. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

Felhasználás:

Ömlesztett és kisalkatrészek tárolásához / előkészítéséhez.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok az elülső oldalra: 18 db 80×63×70 mm;

15 db 100×97×108 mm;

3 db 175×140×160 mm

Átlátszó tárolódobozok a hátoldalra: 16 db 128×128×133 mm;

3 db 175×140×160 mm

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Szélesség	880 mm
Mélység	600 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Szélesség fogantyú nélkül	680 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	67 kg
Magasság	1310 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék Ø	125 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolókocsi

Tartozék

Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Kormányozható kerék Típus 1	920137 1
Kormányozható kerék Típus 2	920137 2
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE