

Garant**Tárolókocsi, Átlátszó tárolódobozok száma: 63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918610 63
GTIN	4062406098124
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Váz 60×40×2 mm-es négyszögletű acél zártszelvényből. Acéllemez felépítmény fekete ABS műanyag polclappal. A **4 kormányozható kerék** (2 rögzítőfékkel, **125 mm-Ø**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és 2 Haptoprene bevonatú tolófogantyú jó stabilitást és a biztonságos mozgatót tesz lehetővé az üzem területén. **Átlátszó tárolódobozok** 4 méretben átlátszó **ABS műanyagból**, a pormentes tároláshoz. A tárolt anyagok kivétele az átlátszó tárolódoboz megbillentésével történik. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

Felhasználás:

Ömlesztett és kisalkatrészek tárolásához / előkészítéséhez.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok az elülső oldalra: 18 db 80×63×70 mm;

15 db 100×97×108 mm;

4 db 128×128×133 mm;

3 db 175×140×160 mm

Átlátszó tárolódobozok a hátoldalra: 20 db 128×128×133 mm;

3 db 175×140×160 mm

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség fogantyú nélkül	680 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Mélység	600 mm
Magasság	1520 mm
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Szélesség	880 mm
Súly	77 kg
Kerék Ø	125 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolókocsi

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/918610-63>