

Garant**Anyagtartó (görgősbak), Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919904 1
GTIN	4062406098131
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Anyagtartó stabil 5 lábás kialakításban, horganyzott acélgörgővel (Ø 50 mm) és fokozatmentes magasságállítással. Az acélgörgő egy ellenanya segítségével 25 mm-rel lesüllyeszthető ill. megemelhető, ennek köszönhetően a munkavégzés történhet választhatóan oldalsó támasszal vagy anélkül.

Szín:

Kétszínű (RAL 7035 világosszürke, RAL 7016 antracit) **porszórt bevonattal.**

Ettől eltérő szín nem lehetséges.

Magasságállítási tartomány: 675 - 1050 mm

Görgőszélesség: 400 mm

Teherbírás: 200 kg

Súly: 7,1 kg

Műszaki leírás

Teherbírás	200 kg
Magasságállítási tartomány	675 - 1050 mm
Súly	7,1 kg

Görgőszélesség

400 mm

Termék fajtája

Anyagtartó