

FLUKE.

**Multiméter hőkamerával, Típus: 279FC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473325 279FC
GTIN	
Árucikk kategória	47H

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt digitális multiméter **integrált hőkamerával. Az elektromos problémák gyorsan és biztonságosan felismerhetők és elkerülhető a sok időigényes mérés és hitelesítés.** A **Fluke Connect** Bluetooth-on keresztül összekapcsolja a mérőkészüléket az okostelefonnal. Mérések és képek átvitele és tárolása. Trendek jeleníthetők meg és felügyeli a folyamatokat. Jelentések készítése és elküldése E-Mailben. 3,5 colos színes LCD kijelző a kitűnő leolvashatóság érdekében.

**Szabvány:****IEC 61010; EN 61326-1****Tartalom:**

Váltakozó áram lakatfogó, mérővezetékek, lítium-ion akkumulátor és töltőkészülék.

**Műszaki leírás**

Interfész	Bluetooth kapcsolat
Kapacitás	1 nF – 10 mF
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 1000 V

Dióda ellenőrzés	igen
Frekvencia	0,01 Hz – 999 kHz
Mérési eljárás	TRUE RMS
Detektor mérete	80×60 px
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termikus érzékenység	≤0,2 K
Látómező	36×27 mm
Kijelzési határérték	6000
Szakadásellenőrzés	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Ellenállás	0,1 Ω – 50 MΩ
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 1000 V
Hőmérséklet	-20 - 200 °C
Váltóáram AC	0,1 mA – 2500 A
Alappontosság	0,09 %
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Multiméter