



## Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentes UV 80, Tartalom: 0,25l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Árucikk kategória	08J

### Leírás

#### Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére, vízzel lemosható, a viszkozitás a felhasználástól függően vízzel beállítható.

Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

#### Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formáláshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

**Minimális mennyiségű kenéshez is**, mivel ásványolajmentes.

### Műszaki leírás

Öngyulladás hőmérséklet	325 °C
Kivitel	Permetező palack
Szín	sárgás
Kinematikus viszkozitás	57 mm <sup>2</sup> /s

Lobbanáspont	> 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Alak	folyékony
Tartalom	0,25 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj