

Garant
Nagyoló csiszolótárcsa CerRapid, Tárcsa Øx tárcsa vastagság: 125X7mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	560005 125X7
GTIN	4045197718648
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

Az önélező **kerámia szemcse (CER)** és a speciális kialakítású **nagy teljesítményű kötésrendszer sokszorosan nagyobb csiszolási teljesítményt** tesz lehetővé a hagyományos nagyoló csiszolótárcsákhoz (A) képest **rendkívül hűvös csiszolás mellett.**

- **Maximális termelékenység a nagyon gyors anyagleválasztás következtében.**
- **A rendkívül lágy leválasztási jellemző nagyon csekély erőkifejtés mellett és a maximális élettartam optimális egyensúlyban van.**
- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Specifikáció:

CER24Q-BF.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	7 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Sorozat	CerRapid
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Specifikáció	CER24Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételeesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételeesen alkalmas		
CuZn	feltételeesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételeesen alkalmas		
Uni	feltételeesen alkalmas		

Száraz

alkalmas