

Garant**Beszúró lapka egyenes, HB9035, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275000 3
GTIN	4062406098315
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

Felhasználás:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	HB9035
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		