


**Garant****Beszúró lapka Egyenes élek, HB9140, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275003 3
GTIN	4062406098339
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

**Felhasználás:**

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

**Alkalmazható:**

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	3 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiAlN <sup>2</sup>
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		