


Garant**Beszúró lapka Egyenes élek, HB9140, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275003 4
GTIN	4062406098346
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

Felhasználás:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiAlN ²
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	4 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		