

SWISS TOOLS

Esztergakés jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/12HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320015 63/12HP
GTIN	2050001772961
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Pótalkatrészek	P01
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	80 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
Lapkaméret	12
Szár Ø	63 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3

belső hűtés	igen
Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63	320001 63
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Fűvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07

