

Garant GRIDLINE

**Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló peremmel, 26×20G,
Magasság: 1025mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932110 1025
GTIN	4062406098292
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 30×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Hozzávaló 26×20G fiókok.

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Mélység	700 mm

Magasság	1025 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	65 kg
Hasznos magasság	850 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951970 30X28
Védőlap bordázott gumiból Méretek G-ben 30X28	951975 30X28