

Garant GRIDLINE

**Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló peremmel, fiókokkal és kihúzható polcokkal, 26×20G, Magasság: 1025mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932115 1025
GTIN	4062406098308
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 30×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal.

**2 × teljesen kihúzható 26×20G fiókkal felszerelve, 75 kg teherbírással. 2 × kihúzható polclap 75 kg teherbírással.**

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75,75

Kihúzható polclapok száma: 2

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Hozzávaló 26×20G fiókok.

## Műszaki leírás

Hasznos magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Mélység	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Szélesség	750 mm
Súly	121 kg
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Magasság	1025 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

## Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930633 75
Kihúzható polc75 kg Beépítési magasság 75 mm	930654 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12

Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951970 30X28
Védőlap bordázott gumiból Méretek G-ben 30X28	951975 30X28