

Garant GRIDLINE

**Tolóajtós kiszolgáló szekrény Legurulásvédő peremmel, 26×20G, Magasság: 1025mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932130 1025
GTIN	4062406098612
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben. Tolóajtókkal, hengerzárral központilag zárható. 26×20G fiókok és 26×20G kihúzható polclapok rögzítése 25 mm-es osztásban mindkét oldalon lehetséges. **Egyenkénti fiókkihúzás biztosítás nélkül.** 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal.

**Opcionális tartozék:**

Hozzávaló fiókok a 930633 sz. és 930635 sz., hozzávaló kihúzható polcok a 930654 sz. és 930656 sz. alatt.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, tolóajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A 958080 – 958086 sz. lábazat NEM megfelelő.

**Műszaki leírás**

Magasság	1025 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Hasznos magasság	875 mm
Súly	128 kg

Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség	1500 mm
Szélesség G-ben	60
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	1,2 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 60X28	951970 60X28
Védőlap bordázott gumiból Méretek G-ben 60X28	951975 60X28