

**Garant****Simító maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás** a **nagy sorugrásnak** és a **nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

### Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

### Figyelem:

GARANT TQ nyomaték csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	CPHX 09T3..
Váltólapka csavar készlet	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	3 mm

Teljes hossz $L_{ges}$	42 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró