

Garant**Simító maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós simító maró **különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz**. A módosított Wiper geometriának köszönhetően **csiszolási kivitelű felületminőségekhez** alkalmas. **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak** köszönhetően.

Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Felfogó menet M	M12
Hozzávaló váltólapka	CPHX 09T3..
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Vágóélek száma Z	3

Váltólapka csavar készlet	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró