


SWISS TOOLS

**Esztergakés semleges, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 6315-130HPmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320375 6315-130HP
GTIN	2050001773081
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Lapkaméret	15
Pótalkatrészek	P06
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szár Ø	63 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	semleges
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Kallantýú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63	320001 63
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Fűvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02