

HW Pickardt

Kézi dombornyomó, Betűméret: 2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085471 2
GTIN	4250191110330
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Nagy precizitású dombornyomó számsorok jelöléséhez. A legnehezebb terhelésekhez tervezve. Csapos reteszeléssel. Minden alkatrész vegyileg nikkelezve. 11 számmal a keréken = 0 – 9 karakter és szóköz. Műanyag dobozba csomagolva.

Felhasználás:

Max. 1500 N/mm² szilárdságú anyagok változatos számozásához.

Figyelem:

Dombornyomó szerszámok további kivitelekben, pl. automatikus léptetéssel vagy eltérő betűmagassággal külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Nyomatszélesség	23 mm
Kerékszélesség = karakterszélesség	3 mm
Írásmagasság	2 mm
A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága	1500 N/mm ²
Helyek száma	8

Termék fajtája

Kézi dombornyomó

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP

085475 GRIP