

HW Pickardt

Kézi dombornyomó, Betűméret: 6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085471 6
GTIN	4250191110378
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Nagy precizitású dombornyomó számsorok jelöléséhez. A legnehezebb terhelésekhez tervezve. Csapos reteszeléssel. Minden alkatrész vegyileg nikkelezve. 11 számmal a keréken = 0 – 9 karakter és szóköz. Műanyag dobozba csomagolva. A **biztonsági csapófedél** csökkenti a balesetveszélyt és kíméli a házat.

Felhasználás:

Max. 1500 N/mm² szilárdságú anyagok változatos számozásához.

Figyelem:

Dombornyomó szerszámok további kivitelekben, pl. automatikus léptetéssel vagy eltérő betűmagassággal külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Nyomatszélesség	30 mm
Írásmagasság	6 mm
A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága	1500 N/mm ²
Kerékszélesség = karakterszélesség	4 mm

Helyek száma	8
Termék fajtája	Kézi dombornyomó

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------