

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A1012K SDQCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27,5 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10,7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Beállítási szög κ	107,5 fok
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Hasznos mélység T	4 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500