

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	39,5 mm
Kés ISO kódja	A1216M SDQCR/L07
Beállítási szög κ	107,5 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19,5 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	150 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Befogási magasság L ₂	15 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500