

Garant**CPHX 09T305 ER, HB4015, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212572 ST1400
GTIN	4062406099183
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Körfutási pontosság $\pm 0,020$ mm.

- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális ésaxiális Wiper geometriához.**

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.

Az L_{wa} az axiális Wiper hosszt adja meg.

Az L_{wr} a radiális Wiper hosszt adja meg.

Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
-------	--------

Sarokrídusz	0,5 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	CPHX 09T305 ER
Minőség	HB4015
Szerszámanyag	HM
Wiper hossza axiálisan	1 mm
Wiper hossza radiálisan	2 mm
Vágóél rádiusz R ₁	0,5% mm
Előtolás f _z acélban < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz