

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22,4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8,4 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A0810H SDQCR/L07
Beállítási szög κ	107,5 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500