

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L_3	9 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Kés ISO kódja	A1012K SDQCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Nyak szélessége L_4	10,7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	15,5 mm
Fejhossz L_1	27,5 mm
Hasznos mélység T	4 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500